

Garant**Kopifræser 0° negativ, med gevind, Ø D / antal skær Z: 32/2mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212170 32/2
GTIN	4045197192936
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Udførelse:

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed**
- **Trinløs nypositionering ved skærkantslitage.**

Anvendelse:

Med vendeplatteskruesæt nr. 219800 – til spænding af vendeskærsplatter og låseskiver.

Advarsel:

Ved anvendelse af vendeskærsplatter med positiv geometri må man **ikke** anvende sikringsboltene.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

$a_{p\text{ maks.}} = 3,5$ mm.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	RD.. 1604
Skær-Ø D_c	32 mm
Vendeplatteskruesæt	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø D_1 h6	17 mm
Holdegevind M	M16
Ø D_2	28,7 mm

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	42 mm
Låseskivesæt	219955
$\varnothing D_3$	16 mm
Antal skær Z	2
Indvendig køling	ja
Ramplinglængde L for α_{maks}	11,92 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	48 mm
Cirkulær borefræsning a_p	3,5 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	5,37 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	62 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Låseskivesæt 10 dele	219955
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219800