

Garant**Hjørnefræser 90°, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 32/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215800 32/5
GTIN	4045197133199
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Anvendelse:****Universalbrug til alle materialer.**

- Hjørne- og notfræsning, kopiering indad, cirkulær fræsning, cirkulær borefræsning, periferifræsning.

Bemærk:Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

- **Udskift spændeskruerne til vendeskærsplatterne efter længere tids brug. Må kun bruges godt indsmurt (f.eks. i kobberpasta).**

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	32 mm
passende vendeskærsplatter	AP.. 1003..
Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Udhængslængde L_1	54 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	110 mm
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Antal skær Z	5
Ramplinglængde L for α_{maks}	26,85 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	62 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	61 mm

Rampingvinkel α_{maks}	0,53 grader
$\varnothing D_3$	29 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2