

Garant
Hjørnefræser 90°, med gevind, Ø D / antal skær Z: 19,7/3mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215870 19,7/3
GTIN	4045197193049
Artikelklasse	210

Beskrivelse
Anvendelse:

Universalbrug til alle materialer og til notfræsning

Bemærk:

Holdere til fræsere med gevind, se kataloget del 3.

 Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₁ h6	10,5 mm
Ø D ₂	17,7 mm
Skær-Ø D _c	19,7 mm
Samlet længde L _{i alt}	30 mm
passende vendeskærsplatter	AP..1003
Holdegevind M	M10
Antal skær Z	3
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	37,4 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	36,4 mm
Rampingvinkel α _{maks}	0,98 grader

Ramplinglængde L for α_{maks}	14,55 mm
Ø D ₃	16,7 mm
Skafudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814