

Garant**Hjørnefræser 90°, med gevind, Ø D / antal skær Z: 32/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215870 32/5
GTIN	4045197195425
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Anvendelse:**

Universalbrug til alle materialer og til notfræsning

Bemærk:

Holdere til fræsere med gevind, se kataloget del 3.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i,alt}$	43 mm
Holdegevind M	M16
Ø D_1 h6	17 mm
passende vendeskærsplatter	AP..1003
Skær-Ø D_c	32 mm
Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_2	28,7 mm
Antal skær Z	5
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	62 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	61 mm

Rampingvinkel α_{maks}	0,53 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	26,85 mm
$\varnothing D_3$	29 mm
Skafatudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP