

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VBGT, HB7310, Størrelse / antal:
110304/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2682 110304/30
GTIN	4067263107729
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Antal stk.	30
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	250 - 600 mm/min
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,25 - 1,75 mm
Indhold	261224 HB7310
Type	HB7310
Spånbryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VB.T 110304 Type HB7310

261224 HB7310