

**CCMT 060204, Type: CA6525****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260192 CA6525
GTIN	4960664491773
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 140 m/min
Spånbrøder	GK
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Primær anvendelse	M
Type	CA6525
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204
Antal skift/skær	2

Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning