

Garant**Digitalt finjusteringshoved HW, Tilslutning: HW25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	237602 HW25
GTIN	4045197816603
Artikelklasse	29W

Beskrivelse**Udførelse:**

Tilspændingsnøjagtighed 0,001 mm i Ø via displayenhed nr. 237601.

Anvendelse:

Fortrinsvis med vendeplatte nr. 237695 - 237698.

Med holder nr. 237651 - 237656.

Bemærk:

Vendeplatteholder 237604 4 til udvidelse af Ø-området fra 104,9 til 134,1.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Nyttelængde L ₁	56 mm
Tilslutning	HW25
Skrue til vendeskær	237606 Str. 1
Spindelområde Ø	30,9 - 40,1 mm
Indvendig køling	ja

Produkttype

Spindelværktøj