

Garant**eco-QT-skærholdere, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251902 20/08
GTIN	4045197651051
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Fordel:

Skift af vendeskærsplatter uden brug af værktøj. **Løsn fiksering pr. knaptryk – skift skær – tryk på spændejernsholderen.**

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900 – 319886.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: DWLNR/L 2025X08

passende vendeskærsplatter: WN.. 0804..

Funktionsbredde L₄: 32 mm

Hovedlængde L₁: 32 mm

Samlet længde L: 91 mm

Underlægsplade: 259031 19

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	32 mm
Skaftstørrelse	20 mm

Skrue til underlagsplatte	259025 1
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Plattestørrelse	8 mm
ISO-kode holder	DWLNRL 2025X08
Hovedlængde L ₁	32 mm
Underlægsplade	259031 19
Spændejern	259038 9
Samlet længde L	91 mm
Serie	Eco
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte	259218
Underlagsplatte Type 11	259031 11
Underlagsplatte	259214
Skrue til underlagsplatte Type 1	259025 1
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Spændejern Type 9	259038 9
Skrue til underlagsplatte	259167
Spændejern	259353
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500

Underlagsplatte Type 19

259031 19