

Garant**eco-QT-skærholdere, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251902 25/08
GTIN	4045197651068
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Fordel:

Skift af vendeskærsplatter uden brug af værktøj. **Løsn fiksering pr. knaptryk – skift skær – tryk på spændejernsholderen.**

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900 – 319886.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: DWLNR/L 2525X08

passende vendeskærsplatter: WN.. 0804..

Funktionsbredde L₄: 32 mm

Hovedlængde L₁: 32 mm

Samlet længde L: 103,5 mm

Underlægsplade: 259031 19

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	25 mm
ISO-kode holder	DWLNR/L 2525X08

Spændejern	259038 9
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Hovedlængde L ₁	32 mm
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Skrue til underlagsplatte	259025 1
Underlægsplade	259031 19
Plattestørrelse	8 mm
Samlet længde L	103,5 mm
Serie	Eco
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte	259218
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Skrue til underlagsplatte Type 1	259025 1
Underlagsplatte Type 19	259031 19
Spændejern Type 9	259038 9
Underlagsplatte Type 11	259031 11
Underlagsplatte	259214
Spændejern	259353

Skrue til underlagsplatte

259167