

**KOMET® basisenhed, 6×D, Ø DC: 33mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236652 33
GTIN	4047109076266
Artikelklasse	24K

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Processikker op til 6×D.**
- **Stabilt delingssted mellem basisenhed og borekrone.**
- **Skaftudførelse ABS.**

**Anvendelse:**

Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.

**Bemærk:**

Yderligere størrelser og reservedele fås på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

ABS® skaft-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Passer til borekrone	33 - 39,2 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	255 mm
Basisenheds-Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	215 mm
Nominel Ø D	33
Boreddybde for vendeplattebor op til	6×D
Skaft	ABS
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

