

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251916 16/08
GTIN	4045197651327
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	25 mm
Hovedlængde L ₁	20 mm
Plattestørrelse	8 mm
Underlægsplade	259031 40
Fjedersæt	259044 2
ISO-kode holder	PWLNR/L 1616H08
Knæledsskrue	259018 2
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Skaftstørrelse	16 mm
Knæled	259015 2
Fjederstiftsæt	259047 2
Samlet længde L	100 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Knæledsskrue Type 8	259018 8
Knæled Type 9	259015 9
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Underlagsplatte Type 40	259031 40
Knæledsskrue Type 2	259018 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500