

**KOMET® basisenhed, 6×D, Ø DC: 46mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236652 46
GTIN	4047109095946
Artikelklasse	24K

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Processikker op til 6×D.**
- **Stabilt delingssted mellem basisenhed og borekrone.**
- **Skaftudførelse ABS.**

**Anvendelse:**

Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.

**Bemærk:**

Yderligere størrelser og reservedele fås på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

ABS® skaft-Ø D <sub>s</sub>	80 mm
Passer til borekrone	46 - 54 mm
Basisenheds-Ø d <sub>1</sub>	44,5 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	375 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	310 mm
Nominel Ø D	46
Boreddybde for vendeplattebor op til	6×D
Skaft	ABS
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

