

**Garant****eco-skærholdere kort, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/06 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251905 25/06
GTIN	4045197651174
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: PWLNR/L 2525X06

passende vendeskærsplatter: WN.. 0604..

Funktionsbredde L<sub>4</sub>: 32 mm

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 30 mm

Samlet længde L: 101,5 mm

Underlægsplade: 259031 9

**Teknisk beskrivelse**

Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm
Plattestørrelse	6 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	30 mm
passende vendeskærsplatter	WN.. 0604..
Skaftstørrelse	25 mm

Fjeder	259046 2
Knæled	259015 6
Underlægsplade	259031 9
ISO-kode holder	PWLNRL/L 2525X06
Knæledsskrue	259018 4
Samlet længde L	101,5 mm
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

PrecisionBit til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 2,5 mm	674242 2,5
Knæledsskruer Type 4	259018 4
Fjeder Type 2	259046 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Knæled Type 6	259015 6
Underlagsplade Type 9	259031 9