

**KOMET® basisenhed, 6×D, Ø DC: 65mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236652 65
GTIN	4047109095960
Artikelklasse	24K

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Processikker op til 6×D.**
- **Stabilt delingssted mellem basisenhed og borekrone.**
- **Skaftudførelse ABS.**

**Anvendelse:**

Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.

**Bemærk:**

Yderligere størrelser og reservedele fås på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde $L_{i,alt}$	500 mm
Nyttelængde $L_1$	420 mm
ABS® skaft-Ø $D_s$	80 mm
Basisenheds-Ø $d_1$	63,5 mm
Passer til borekrone	65 - 71 mm
Nominel Ø $D$	65
Boreddybde for vendeplattebor op til	6×D
Skaft	ABS
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

