

**KOMET® basisenhed, 4×D, Ø DC: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236653 20
GTIN	4047109076198
Artikelklasse	24K

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Processikker op til 4×D.**
- **Stabilt delingssted mellem basisenhed og borekrone.**
- **Skaftudførelse ABS.**

**Anvendelse:**

Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.

**Bemærk:**

Yderligere størrelser og reservedele fås på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde $L_{i,alt}$	145 mm
Basisenheds-Ø $d_1$	19 mm
Passer til borekrone	20 - 25 mm
ABS® skaft-Ø $D_s$	50 mm
Nyttelængde $L_1$	113 mm
Nominel Ø $D$	20
Boreddybde for vendeplattebor op til	4×D
Skaft	ABS
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

