

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251913 25/08
GTIN	4045197651280
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	25 mm
Spændejern	259038 12
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Hovedlængde L ₁	31 mm
ISO-kode holder	MWLN/L 2525M08
Stift	259049 2
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Skrue- sæt	259023 2
Plattestørrelse	8 mm
Underlægsplade	259031 41
Samlet længde L	150 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Skrue- sæt10 dele Type 2	259023 2
Spændejern Type 12	259038 12
Underlagsplatte Type 41	259031 41
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Stift Type 2	259049 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500