

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 40/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251936 40/08
GTIN	4045197651433
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	27 mm
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Plattestørrelse	8 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	50 mm
Skrue- sæt	259023 3
Underlægsplade	259031 41
ISO-kode holder	A40T MWLNR/L08
Stift	259049 5
Spændejern	259038 12
Samlet længde L	300 mm
Spænde højde L_2	38,5 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Spændejern Type 12	259038 12
Skrue- sæt10 dele Type 3	259023 3
Stift Type 5	259049 5
Underlagsplatte Type 41	259031 41
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500