

**KOMET® basisenhed, 4×D, Ø DC: 33mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236653 33
GTIN	4047109076259
Artikelklasse	24K

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Processikker op til 4×D.**
- **Stabilt delingssted mellem basisenhed og borekrone.**
- **Skaftudførelse ABS.**

**Anvendelse:**

Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.

**Bemærk:**

Yderligere størrelser og reservedele fås på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Basisenheds-Ø $d_1$	32 mm
ABS® skaft-Ø $D_s$	50 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	195 mm
Nyttelængde $L_1$	160 mm
Passer til borekrone	33 - 39,2 mm
Nominel Ø $D$	33
Boreddybde for vendeplattebor op til	4×D
Skaft	ABS
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

