

**CCMT 120412, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260206 CA510
GTIN	4960664696543
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CCMT 120412 CA510 Type: CA510

Spånbryder: GK

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 3 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 140 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	GK
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	1,2 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 450 m/min
Primær anvendelse	P

Type	CA510
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120412
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning