

**CCMT 120404, Type: CA510****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260202 CA510 |
| GTIN | 4960664696529 |
| Artikelklasse | 25E |

Beskrivelse

CCMT 120404 CA510 Type: CA510

Spånbryder: GK

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 3 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 140 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-----------------|
| Skæredybde a_p | 0,5 - 3 mm |
| Primær anvendelse | P |
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 140 - 450 m/min |
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| Tilspænding f | 0,1 - 0,3 mm/o |
| Spånbryder | GK |

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Type | CA510 |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Skæremateriale | HM |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 120404 |
| Antal skift/skær | 2 |
| Tolerance | M |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |