

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251942 16/06
GTIN	4045197651471
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	6 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	21 mm
Knæled	259015 14
passende vendeskærsplatter	WN.. 0604..
ISO-kode holder	A16M PWLNR/L06
Midterforskydning L_3	11 mm
Knæledsskrue	259018 10
Samlet længde L	150 mm
Spændehøjde L_2	15,25 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Knæledsskrue Type 10	259018 10
Knæled Type 14	259015 14
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2 mm	674242 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500