

# HEDI

## Maskinlampe, Type: 9LED



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081300 9LED
GTIN	4003644017027
Artikelklasse	08B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Førsteklasses, universelt anvendelige lamper, med tænd/sluk-kontakt, 3 m gummiledning. Alle HEDI® maskin- / arbejdspladslamper leveres som standard med bordklemmer, integreret magnet og 4 skruer til fleksibel fastgørelse af lampen på forskellige underlag.

Traditionel maskinlampe med ekstremt robust lampehoved, stænkvands- og støvtæt, til professionel brug i barske arbejdsmiljøer eller til brug på og i maskiner. Gnistbeskyttet iht. DIN EN 62493. Maskinlampe med **LED'er** til målrettet belysning af arbejdspladsen. Lavt energiforbrug, eliminering af opvarmning og UV-bestråling af de belyste genstande. Lampehoved med forbedret led.

#### Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Inkl. lyskilde, med **kraftig holdemagnet, skruetvinge 50 mm og monteringsskrue** tilmontering på maskine, bord, væg eller loft.

### Teknisk beskrivelse

Lysnet	1140 lm
--------	---------

Lyskilde	LED
Energiforsyning	Eldrevet
Beskyttelsesklasse IP	IP 64
Lyskilde kan udskiftes	nej
Lyseffekt	12 W
Nominel spænding	250 V
Strålingsvinkel, fast	60 grader
Lysfokusering	Fokuseret lyskegle
Produkttype	Maskinlampe