

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251111 20/12
GTIN	4045197656742
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	SN.. 1204..
Knæledsskrue	259018 2
Fjedersæt	259044 2
Knæled	259015 2
ISO-kode holder	PSKNR/L 2020K12
Underlægsplade	259031 20
Skaftstørrelse	20 mm
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Hovedlængde L ₁	26 mm
Fjederstiftsæt	259047 2
Plattestørrelse	12 mm
Samlet længde L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Knæledsskrue Type 2	259018 2
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Knæled Type 2	259015 2
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Underlagsplatte Type 20	259031 20
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500