

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251111 25/12
GTIN	4045197656759
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	32 mm
ISO-kode holder	PSKNR/L 2525M12
Underlægsplade	259031 20
passende vendeskærsplatter	SN.. 1204..
Fjederstiftsæt	259047 2
Plattestørrelse	12 mm
Skaftstørrelse	25 mm
Hovedlængde L ₁	26 mm
Fjedersæt	259044 2
Knæled	259015 2
Knæledsskrue	259018 2
Samlet længde L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Knæledsskrue Type 2	259018 2
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Knæled Type 2	259015 2
Underlagsplatte Type 20	259031 20
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500