

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/11 mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260307 20/11
GTIN	4045197652560
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	25 mm
Hovedlængde L ₁	15 mm
Plattestørrelse	11 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Underlægsplade	269005 3
Vendeplatteskruesæt	269028 2
ISO-kode holder	SDHCR/L 2020K11
Skrue til underlagsplade	269013 2
Skaftstørrelse	20 mm
Samlet længde L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
Underlagsplatte Type 3	269005 3
Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
Vendeplatteskruesæt Type 2	269028 2
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500