


Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/11 mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260307 25/11
GTIN	4045197655301
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 2
Hovedlængde L ₁	21 mm
ISO-kode holder	SDHCR/L 2525M11
Plattestørrelse	11 mm
Skrue til underlagsplade	269013 2
Skaftstørrelse	25 mm
Funktionsbredde L ₄	32 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Underlægsplade	269005 3
Samlet længde L	150 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 22

269028 22

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Skrue til underlagsplatte Type 2

269013 2

Underlagsplatte Type 3

269005 3

Vendeplatteskruesæt Type 2

269028 2

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500