

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260309 25/11
GTIN	4045197652645
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	21,5 mm
Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode holder	SDJCR/L 2525M11
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Underlægsplade	269005 3
Vendeplatteskruesæt	269028 2
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Skrue til underlagsplade	269013 2
Skaftstørrelse	25 mm
Samlet længde L	150 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype	Skærholder
-------------	------------

Tilbehør

Underlagsplatte Type 3	269005 3
Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Vendeplatteskruesæt Type 2	269028 2
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500