

**Garant****Skærehoved QuickTurn, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251104 25/12
GTIN	4045197650764
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Fordel:**

Skift af vendeskærsplatter uden brug af værktøj. **Løsn fiksering pr. knaptryk – skift skær – tryk på klampeholderen.**

Nedsæt ekstratiden nemt og bekvemt.

Ensartet spændekraft, høj skiftenøjagtighed, vedligeholdelsesfri.

Indvendig køling: nej

ISO-kode holder: DSSNR/L 2525M12

passende vendeskærsplatter: SN.. 1204..

Funktionsbredde L<sub>4</sub>: 32 mm

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 49 mm

Samlet længde L: 150 mm

Underlægsplade: 259031 21

**Teknisk beskrivelse**

Skrue til underlagsplatte	259025 4
Plattestørrelse	12 mm
Spændejern	259038 8
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm
passende vendeskærsplatter	SN.. 1204..
Hovedlængde L <sub>1</sub>	49 mm
Underlægsplade	259031 21

ISO-kode holder	DSSNR/L 2525M12
Skafstørrelse	25 mm
Samlet længde L	150 mm
Serie	QuickTurn
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel $\kappa$	45 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underlagsplatte Type 21	259031 21
Underlagsplatte	259231
Spændejern	259352
Skrue til underlagsplatte	259171
Spændejern Type 8	259038 8
Skrue til underlagsplatte Type 4	259025 4