

**KOMET KUB® V464 borkrone, Ø DC m7: 120mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236660 120
GTIN	4047109090576
Artikelklasse	24L

Beskrivelse**Udførelse:**

Vendeplattebor (borekrone) med vendeplatteindsatser og ABS® T-integration, højreskærende. Vendeplatteindsatsen til den udvendige vendeplatte kan indstilles +5 mm i Ø. Bruges sammen med ABS® N-beslag og ABS® T-forlængere Processikker op til 6xD.

Processikker op til 6xD.**Anvendelse:**

Med centrerspids nr. 236661 – 236662.

Med vendeskærsplatter nr. 236740 – 237080.

Leveringsomfang:

Borekrone med indbygningsdele.

Bemærk:

Reserve dele på forespørgsel

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX06T304
Centerspids-størrelse	115
ABS® T Ø d	63 mm
Antal skær Z	1

Udv. Ø d ₁	118,5 mm
Vendeplatteskruesæt	239655 10IP (2,8 Nm)
Nominel Ø D	120
Udhængslængde L _A	85 mm
Skaft	ABS
Boranvendelse	Bundhulsboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
KOMET KUB® V464 centrerspids HSS Type 115	236661 115
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 10IP	239655 10IP
KOMET KUB® V464 centrerspids HSS Type 115	236662 115
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600