

**Garant****GARANT Master Eco borestagsholder Form E2, VDI 30, Boring d<sub>2</sub> (H7): 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319225 8
GTIN	4067263107828
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58+/-2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Gennemboret VDI-aksel.
- Med to kuglesprøjtedyser.

**Fordel:**

- Også egnet til længere borestænger.
- Individuel længdeindstilling for borestænger.

**Anvendelse:**

Til indvendig bearbejdning med borestagsholder.

**Teknisk beskrivelse**

Boring d <sub>2</sub> (H7)	8 mm
Ø H <sub>3</sub>	19,5 mm
Ø L <sub>7</sub>	92,5 mm
Ø D <sub>8</sub>	55 mm
Ø L <sub>6</sub>	65 mm
Ø D <sub>6</sub>	68 mm
Ø L <sub>3</sub>	22 mm

Ø H <sub>1</sub>	28 mm
Form	E
VDI-størrelse	VDI 30
d <sub>7</sub>	16,5 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 30
Produkttype	VDI-borestangsholder