

AEG

Batteridrevet kompaktskruemaskine, Type: SE3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070220 SE3
GTIN	4002395197538
Artikelklasse	07A

Beskrivelse

Udførelse:

AEG – akku-skruemaskine med knækfunktion

Lithium-ion-akku-**kompaktskruemaskine** og -boremaskine **med drejeled** til arbejde i lige stavform eller i vinklet form. 10-trins momentindstilling og glidekobling. Højre-/venstreløb, **1/4 tomme Hex-bit**-holder (E 6,3).

Fordel:

Med drejeled.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Leveringsomfang:

Inklusive lader og kuffert.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073824 og nr. 073841.

Emballage: Kuffert

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: AEG type B 3 V

Producentbetegnelse: SE3,6

Antal medfølgende akkuer: 2

Batteritype: Lithium-ion

Akku-kapacitet: 1,5 Ah

Batterispænding: 3,6 V

Maks. moment, blød: 4,5 Nm

Teknisk beskrivelse

Maks. moment, blød	4,5 Nm
Maks. moment, hård	6,5 Nm
Maks. omdrejningstal 2. gear	0 - 600 min ⁻¹
Maks. spiralbor-Ø i stål	3 mm
Producentbetegnelse	SE3,6
Type	SE3
Maks. spiralbor-Ø i træ	6 mm
Typisk anvendelse	Light
Konstruktion	skruemaskine
Værktøjsholder	E6,3
Batterispænding	3,6 V
Akku-kapacitet	1,5 Ah
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 200 min ⁻¹
Vægt	0,6 kg
Emballage	Kuffert
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	AEG type B 3 V
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	2
Energiforsyning	Akkudrevet
egnet til materiale	Træ
egnet til materiale	Stål
Produkttype	Skruemaskine

Tilbehør

Li-Ion system S Akkutype, akkuspænding AB3 V	073824 AB3
Batterilader Type LA036	073841 LA036