

Garant**Borestænger HSS, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260329 12/07
GTIN	4045197652850
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L_1	20 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
ISO-kode holder	AH12M SDQCR/L07
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Plattestørrelse	7 mm
Midterforskydning L_3	8,5 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	16 mm
Samlet længde L	150 mm
Spændehøjde L_2	11 mm
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Skaft-Ø D_s	12 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500