

**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 10/07 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260339 10/07
GTIN	4960664579525
Artikelklasse	25U

Beskrivelse**Udførelse:**

Strømlinjeformet spånkanal af hensyn til forbedret spåntransport, reduceret tendens til vibrationer, stabil bearbejdning.

Indvendig køling: ja

Skaft-Ø D_s : 10 mm

ISO-kode holder: A10L SDUCR/L07

Indstillingsvinkel κ : 93 grader

passende vendeskærsplatter: DC.. 0702..

Mindste forborings-Ø D_{min} : 14 mm

Midterforskydning L_3 : 8,7 mm

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	A10L SDUCR/L07
Udhængslængde L_1	50 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	14 mm
Vendeplatteskrue	269022 4
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Plattestørrelse	7 mm
Midterforskydning L_3	8,7 mm
Samlet længde L	140 mm
Spændehøjde L_2	9 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader

Skaft-Ø D _s	10 mm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Norm	DIN 8024
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Spændeskruer Type 4	269022 4
PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500