



KOMET TwinKom® basisenhed til dobbeltskær uden aksialjustering med ABS®-skaft, lang, Ø Dmin – Ø Dmaks: 39-53mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	236682 39-53
GTIN	4047109262034
Artikelklasse	24F

Beskrivelse

Udførelse:

- Radial indstillelig holder til vendeskærplatter for absolut bearbejdning med to skær gør det også muligt at omstille til trindelt værktøj ved større skæredybder.
- Kompakt værktøjskonstruktion.
- Justerbar kuglesprøjtedyse til målrettet kølemiddeltilførsel til skærene.
- Ved dybe udboringsarbejder giver spiralnoterne en bedre spåntransport.
- Kompatibelt med minimalmængdesmøring-1-kanal

Bemærk:

Holdere og vendeskærplatter skal bestilles separat.

Yderligere udførelser og størrelser med aksialjustering på forespørgsel.

Bestillingseksempel:

1×nr. 236680 str. 24–32 – Basisenhed til dobbeltskær G01.

2×nr. 236684 str. 24–32 – Holder til dobbeltskær.

10×nr. 236520 str. 18–010 – Vendeskærplatter til universalbrug (af typen BK8425).

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	120 mm
Ø-område $D_{\text{ min}}-D_{\text{ maks}}$	39 - 53 mm
ABS® skaft-Ø D_s	40 mm
Kravelængde L_2	8 mm
Udførelse	lang

Skaft	ABS
Boranvendelse	Skrå forboring
Boranvendelse	Tværboring
Boranvendelse	Konveks
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj

Tilbehør

KOMET TwinKom® holder til dobbeltskær $\alpha = 80^\circ$ Skrubbearbejdning Holder 39-53	236684 39-53
KOMET TwinKom® holder til dobbeltskær $\alpha = 90^\circ$ Sletbearbejdning Holder 39-53	236688 39-53
KOMET TwinKom® holder til dobbeltskær $\alpha = 80^\circ$ Skrubbearbejdning Holder 39-53	236685 39-53
KOMET TwinKom® holder til dobbeltskær $\alpha = 90^\circ$ Skrubbearbejdning Holder 39-53	236686 39-53