

**KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, P40, Betegnelse, type W29: 34-010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236760 34-010
GTIN	4047109058972
Artikelklasse	24T

**Beskrivelse****Passer til :**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

**Bemærk:****De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.**

Type: ST900

ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 06T304

Tilspænding  $f$  i stål  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,15 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	34-010
Tilspænding $f$ i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 06T304
Type	P40
Type	ST900
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

