

 **KOMET****KOMET TwinKom® basisenhed til dobbeltskær uden aksialjustering med ABS®-skaft, kort, Ø Dmin – Ø Dmaks: 51-71mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236680 51-71
GTIN	4047109262041
Artikelklasse	24F

Beskrivelse**Udførelse:**

- Radial indstillelig holder til vendeskærsplatter for absolut bearbejdning med to skær gør det også muligt at omstille til trindelt værktøj ved større skæredybder.
- Kompakt værktøjskonstruktion.
- Justerbar kuglesprøjtedyse til målrettet kølemiddeltilførsel til skærene.
- Ved dybe udboringsarbejder giver spiralnoterne en bedre spåntransport.
- Kompatibelt med minimalmængdesmøring-1-kanal

Bemærk:

Holdere og vendeskærsplatter skal bestilles separat.

Yderligere udførelser og størrelser med aksialjustering på forespørgsel.

Bestillingseksempel:

1×nr. 236680 str. 24–32 – Basisenhed til dobbeltskær G01.

2×nr. 236684 str. 24–32 – Holder til dobbeltskær.

10×nr. 236520 str. 18–010 – Vendeskærsplatter til universalbrug (af typen BK8425).

Teknisk beskrivelse

Ø-område D _{min} -D _{maks}	51 - 71 mm
ABS® skaft-Ø D _s	40 mm
Samlet længde L _{i alt}	60 mm

Udførelse	kort
Skaft	ABS
Boranvendelse	Skrå forboring
Boranvendelse	Tværboring
Boranvendelse	Konveks
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj

Tilbehør

KOMET TwinKom® holder til dobbeltskær $\alpha = 90^\circ$ Skrubbearbejdning Holder 51-71	236686 51-71
KOMET TwinKom® holder til dobbeltskær $\alpha = 90^\circ$ Sletbearbejdning Holder 51-71	236688 51-71
KOMET TwinKom® holder til dobbeltskær $\alpha = 80^\circ$ Skrubbearbejdning Holder 51-71	236685 51-71
KOMET TwinKom® holder til dobbeltskær $\alpha = 80^\circ$ Skrubbearbejdning Holder 51-71	236684 51-71