

**KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, P25M, Betegnelse, type W29: 58-010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236740 58-010
GTIN	4047109059818
Artikelklasse	24T

Beskrivelse**Passer til :**

nr. 236685; 236686

Bemærk:**De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.**

Type: ST900

ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 120608

Tilspænding f i stål < 900 N/mm²: 0,2 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	58-010
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,2 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 120608
Type	P25M
Type	ST900
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

