



## Snittapforlænger, Type: 8L



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338405 8L
GTIN	4067263108962
Artikelklasse	32H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Lang hhv. ekstra lang version.
- Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.
- Overførslen af momentet sker via firkanten.
- Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.

#### Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, f.eks. i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

#### Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Til indspændingslængde $l_1$	33 mm
Til firkant $K_1$	8 mm
Forlænger $L_2$	80 mm
Forlænger $L_3$	230 mm
Forlænger $\varnothing D_4$	15 mm
Forlænger $K_2$	8 mm
Til nom. gevind- $\varnothing d_1$ DIN 371	M10
Forlænger $\varnothing D_3$	10 mm

Til gevindskæft- $\varnothing$  d<sub>2</sub>

10 mm

Produkttype

Forlænger