



Snittapforlænger, Type: 12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338405 12
GTIN	4067263109037
Artikelklasse	32H

Beskrivelse

Udførelse:

- Lang hhv. ekstra lang version.
- Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.
- Overførslen af momentet sker via firkanten.
- Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, f.eks. i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Forlænger L ₃	200 mm
Til indspændingslængde l ₁	41 mm
Til nom. gevind-Ø d ₁ DIN 374/376	M20
Til gevindskæft-Ø d ₂	16 mm
Forlænger Ø D ₃	16 mm
Forlænger Ø D ₄	22 mm
Til firkant K ₁	12 mm
Forlænger L ₂	90 mm

Forlænger K₂

12 mm

Produkttype

Forlænger