

**KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, P40, Betegnelse, type W29: 10-010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236760 10-010
GTIN	4047109058521
Artikelklasse	24T

Beskrivelse**Passer til :**

nr. 236630; 236635; 236650

Bemærk:**De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.**

Type: ST900

ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 030204

Tilspænding f i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,08 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	10-010
Tilspænding f i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 030204
Type	P40
Type	ST900
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

