

Garant
Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 25/16mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251417 25/16
GTIN	4045197656940
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Fjedersæt	259044 5
passende vendeskærsplatter	TN.. 1604..
Knæled	259015 9
Midterforskydning L_3	17 mm
Fjederstiftsæt	259047 3
Underlægsplade	259031 34
Plattestørrelse	16 mm
ISO-kode holder	A25R PTFNR/L 16
Knæledsskrue	259018 6
Mindste forborings-Ø D_{min}	32 mm
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L_2	24 mm
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Skaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Knæledsskrue Type 6	259018 6
Knæled Type 9	259015 9
Fjederstifsæt10 dele Type 3	259047 3
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2,5 mm	674242 2,5
Fjedersæt10 dele Type 5	259044 5
Underlagsplatte Type 34	259031 34
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500