

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 32/22mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 251406 32/22 |
| GTIN | 4045197656919 |
| Artikelklasse | 21T |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Skaftstørrelse | 32 mm |
| Stift | 259049 2 |
| Hovedlængde L ₁ | 36 mm |
| Plattestørrelse | 22 mm |
| Underlægsplade | 259031 33 |
| Funktionsbredde L ₄ | 40 mm |
| Spændejern | 259038 13 |
| passende vendeskærsplatter | TN.. 2204.. |
| Skrue- sæt | 259023 2 |
| ISO-kode holder | MTJNR/L 3232P22 |
| Samlet længde L | 170 mm |
| Norm | Fabriksnorm |
| Indsatstype | højre |
| Indvendig køling | nej |
| Indstillingsvinkel κ | 93 grader |
| Anvendelse | Plandrejning |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt |
| Produkttype | Skærholder |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| Skrue- sæt 10 dele Type 2 | 259023 2 |
| PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm | 674242 3 |
| Spændejern Type 13 | 259038 13 |
| Stift Type 2 | 259049 2 |
| Underlagsplatte Type 33 | 259031 33 |
| Momentskrue trækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500 |