

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251407 25/16
GTIN	4045197650931
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	TN.. 1604..
Stift	259049 6
Skrue- sæt	259023 2
Hovedlængde L ₁	36 mm
ISO-kode holder	MTJNR/L 2525M16
Skaftstørrelse	25 mm
Spændejern	259038 14
Plattestørrelse	16 mm
Underlægsplade	259031 32
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Samlet længde L	150 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 32	259031 32
Skrue- sæt10 dele Type 2	259023 2
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Spændejern Type 14	259038 14
Stift Type 6	259049 6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500