

**KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, BK6440, Betegnelse, type W29: 34-000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236791 34-000
GTIN	4047109226647
Artikelklasse	24T

**Beskrivelse****Passer til :**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

**Bemærk:****De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.**

Type: ST900

ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 06T304

Tilspænding f i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	34-000
Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 06T304
Type	BK6440
Type	ST900
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

