

**til vendeskærsplatter SD.. SDJCL 93°, venstre****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260305 20/11
GTIN	4067263109686
Artikelklasse	22E

Beskrivelse**Udførelse:**

Målrettet køling på skæret.

Bemærk:

Kølevæskeoverførsel under hovedet via slangeforbindelse (G1/8 tomme – medfølger).

Teknisk beskrivelse

Norm	Fabriksstandard
Samlet længde L	125 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Plattestørrelse	11 mm
Skæftstørrelse	20 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Hovedlængde L ₁	20,5 mm
ISO-kode holder	SDJCR/L 2020K11
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/260305-20/11>