



Snittapforlænger med HB-flade, Type: 8L



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338425 8L
GTIN	4067263109785
Artikelklasse	32H

Beskrivelse

Udførelse:

h6-skaft med Weldon-flade til fastholdelse også i Weldon-/krympe- eller hydraulisk ekspansionspatron.

- **Lang hhv. ekstra lang version.**
- **Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.**
- **Overførslen af momentet sker via firkanten.**
- **Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerer kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.**

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, f.eks. i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Forlænger K_2	8 mm
Til nom. gevind- \emptyset d_1 DIN 371	M10
Forlænger L_2	80 mm
Forlænger L_3	230 mm
Forlænger \emptyset D_3	10 mm
Til gevindskæft- \emptyset d_2	10 mm
Produkttype	Forlænger

