



Snittapforlænger med HB-flade, Type: 12L



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338425 12L
GTIN	4067263109860
Artikelklasse	32H

Beskrivelse

Udførelse:

h6-skaft med Weldon-flade til fastholdelse også i Weldon-/krympe- eller hydraulisk ekspansionspatron.

- **Lang hhv. ekstra lang version.**
- **Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.**
- **Overførslen af momentet sker via firkanten.**
- **Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.**

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, f.eks. i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Forlænger K ₂	12 mm
Forlænger L ₂	100 mm
Til gevindskæft-Ø d ₂	16 mm
Til nom. gevind-Ø d ₁ DIN 374/376	M20
Forlænger Ø D ₃	16 mm
Forlænger L ₃	330 mm
Produkttype	Forlænger

