

Garant**Krympepatron med kølekanal, PSC 32 kort, Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308559 6
GTIN	4067263110040
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Med RFID / Ballufchip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

Med kølekanaler og gevind med lås.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Specialtilbehør:

Krympepatronforlængere nr. 302410 - 302416. Krympeapparater nr. 354210 – 354400.
Afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

Teknisk beskrivelse

Kølekanaler	låsbar
Ø D ₂	21 mm
Spænde-Ø D ₁	6 mm
Udvendig Ø D	27 mm
Udragende længde, A-mål	65 mm
Adapter	PSC 32 kort
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron