

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 32/22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251407 32/22
GTIN	4045197656926
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skrue- sæt	259023 2
Plattestørrelse	22 mm
Hovedlængde L ₁	36 mm
Funktionsbredde L ₄	40 mm
Underlægsplade	259031 33
ISO-kode holder	MTJNR/L 3232P22
passende vendeskærsplatter	TN.. 2204..
Skaftstørrelse	32 mm
Stift	259049 2
Spændejern	259038 13
Samlet længde L	170 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Skrue- sæt 10 dele Type 2	259023 2
Underlagsplatte Type 33	259031 33
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Spændejern Type 13	259038 13
Stift Type 2	259049 2
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500