



Snittapforlænger med IK, Type: 1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338435 1
GTIN	4067263109587
Artikelklasse	32H

Beskrivelse

Udførelse:

- Lang hhv. ekstra lang version.
- Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.
- Overførslen af momentet sker via firkanten.
- Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.

Med indvendig kølemiddeltilførsel.

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, f.eks. i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Til nom. gevind-Ø d_1 DIN 374/376	M4
Til firkant K_1	2,1 mm
Forlænger K_2	4,9 mm
Til indspændingslængde l_1	22 mm
Til nom. gevind-Ø d_1 DIN 371	M2 – M2,6
Forlænger L_2	60 mm
Til gevindskæft-Ø d_2	2,8 mm
Forlænger L_3	130 mm

Forlænger Ø D ₃	6 mm
Forlænger Ø D ₄	6,1 mm
Indvendig køling	ja
Produkttype	Forlænger